


シャリのほぐし・計量・成形からトレイ整列収納まで完全自動
よりスピーディーに、使いやすく高性能化を実現!!

超小型シャリ玉ロボット + シャリ玉移載装置 SSN-FLA+TRS-FMA

シャリ玉移載装置 TRS-FMA は
シャリ玉ロボット SSN-FLA/FRA
どちらにも接続可能です。



究極のふんわりシャリ玉を実現!

シャリを練らず固めず低密度（特許出願中）で高精度なシャリ玉を供給。シャリを痛めない独自計量方法で、よりふんわりと仕上げます。

毎時最大 3300 カンの生産能力!

従来機に比べ、成形からトレイ整列収納までのスピードが大幅にアップしました。

よりコンパクトになりました!

成形機のシャリ投入部が低くなり、女性の方でもシャリをラクラクに投入。移載装置もよりコンパクトになり、省スペースでの設置が可能です。

シャリを切らない独自製法!

独自の櫛刃方式のシャッター刃の採用により、シャリの一粒一粒を切ることなくソフトなシャリ玉を成形します。シャリが口の中で優しくほぐれて、今迄と断然違います。



シャリ玉成形、軍艦巻き、トレイ整列収納までが
省スペースで、簡単・スピーディーに行なえます!!

SSN-FLA+TRS-FMA+SCG-DLD

超小型シャリ玉ロボット

シャリ玉移載装置


軍艦巻き装置

ソフトに成形され、海苔を巻かれた軍艦巻き用のシャリ玉をひとつひとつシャリや海苔を潰す事なく、素早くトレイに整列収納します。

能力：最大 3300 カン / 毎時

寸法：864W×632D×583Hmm

■外形図



■仕様

能力	最大 3300 カン/時
寸法	748W×519D×583Hmm ※SSN-F□A にドッキング時、フタ置きラックは含む ※トレイ排出時最大寸法 748W×780D×583Hmm
電源	単相 100V、50/60Hz
消費電力	SSN-FLA : 最大 125W、TRS-FMA : 310W
ホッパー容量	標準 10ℓ (約 6kg) ※20g のシャリ玉で約 300 カン分 ※ホッパー 2 段重ねの場合 15ℓ (約 9kg)
シャリ温度	25~60℃対応 (参考値)
シャリ玉寸法	A タイプ / 長さ 55× 幅 24mm (シャリ玉上部の丸み大) B タイプ / 長さ 55× 幅 25mm (小判型)
量目	15、18、20、22、25g (切換可)
かたさ調整	やわらか⇄しっかり (7 段階調整)
最大トレイ寸法	幅 301× 奥行 370× 高さ 46mm (外寸)
保温装置	標準装備 (「ON」「OFF」切換、温度調整可)
オプション	ワサビ装置、補助ホッパー

■特長

- 移載装置は SSN-FLA/FRA どちらにも対応可能です。
- 製品配置パターンが選択できます。
- チャックはどの位置からでも原点復帰が可能です。
- 従来機に比べてとてもコンパクトになりました。
ホッパーの位置が低くシャリの投入がラクに行なえます。
- 計量部は新しい制御機能により、低密度で均一分布の計量を行い、ふんわりとしたシャリの供給を実現します。
- 簡刃方式の採用によりシャリを切らずにソフトに成形します。
- 液晶タッチパネルの採用で見やすく、より操作も簡単。
エラー表示も液晶画面で詳しく表示されるから安心です。
- 貫数指定ができ、欲しい数だけシャリ玉が生産できます。
軍艦巻きや少量生産にとっても便利です。
- 洗浄部品点数を大幅に削減。シンプルな構造でサニタリー性、洗浄性に優れ、分解・組立も簡単な新設計です。

※シャリはほぐしてから投入して下さい。
特に 40℃以下のシャリや真空冷却のシャリは、よくほぐしてから投入して下さい。

■ご購入方法

現金お支払い	リースお支払い
● 契約時……………1/3 ● 納品試運転時…現金残額	6年リース 税法上経費で落とせます

- 機械のお取り扱いに関しては、取扱説明書に基づいて行って下さい。
- 機械能力は性能を表しています。作業を行う方によって異なる場合があります。
- 仕様及びデザインは、予告なく変更する場合があります。

見て、触れて、実演できるオペレーション・ショールームへ、ぜひお越し下さい。



お問い合わせはフリーダイヤルで。
受付時間/月曜～金曜 9:15～17:00

0120-599-333

□ 本社 / 〒176-0012 東京都練馬区豊玉北2-23-2

本社ダイヤルイン

- 第一営業部 ℓ03-3993-1452 ● 海外営業部 ℓ03-3993-1413
- 販売促進課 ℓ03-3993-1382 ● FM販売課 ℓ03-3993-1495

- 仙台営業所 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町3-1-25
- 浜松営業所 〒435-0036 静岡県浜松市南区渡瀬町808-2
- 大阪営業所 〒562-0035 大阪府箕面市船場東2-7-49
- 広島営業所 〒731-0112 広島県広島市安佐南区東原3-11-2 エルマーナ I
- 九州営業所 〒812-0892 福岡県福岡市博多区東那珂3-1-6
- 東京工場 〒350-0166 埼玉県比企郡川島町戸守荒神495-1
- 北海道鈴茂販売(株) 〒065-0042 北海道札幌市東区本町2条5丁目6番26号
- ナガノ鈴茂販売(株) 〒399-0033 長野県松本市笹賀5652-104 大久保工場公園団地
- スズモメンテナンス(株) 〒350-0166 埼玉県比企郡川島町戸守元前451
- SUZUMO INTERNATIONAL CORPORATION

379 Van Ness Ave., Suite 1406 Torrance, California 90501, U.S.A

- ℓ022-235-0861(代)
- ℓ053-461-5211(代)
- ℓ072-728-9007(代)
- ℓ082-875-6151(代)
- ℓ092-477-3555(代)
- ℓ049-297-1205(代)
- ℓ011-785-4432(代)
- ℓ0263-25-8081(代)
- ℓ049-297-7666(代)

ℓ +1 310-328-0400



08(H20)11.5000(ADM)